

Nappimagneetti ilman kierteitä, neodyymi, Ø: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085923 20
GTIN	2050001737687
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidydin Neodyymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Tekninen kuvaus

Ø	20 mm
Nimellispitovoima	140 N
Pintamateriaali	sinkitty
Paino	15 g
Korkeus	6 mm
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyppi	Tasomagneetti

