

## Nappimagneetti, sisäkierteellinen, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 16mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085922 16
GTIN	2050000964978
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

**Malli:**

- Lämmönkestävyys 200 °C asti.
- Sinkitty pinta, magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo<sub>5</sub>).
- Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.

**Käyttö:**

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

**Huomautus:**

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

### Tekninen kuvaus

Kierreholkki	kyllä
Ø	16 mm
Lämmönkestävyys enintään	200 °C
Korkeus kierteineen	11,5 mm
Korkeus	4,5 mm
Pintamateriaali	sinkitty
Paino	9 g
Nimellispitovoima	60 N

Kierre	M4 mm
Magneettisydämen materiaali	SmCo <sub>5</sub>
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

---

## Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä 10 osaa Kierre M4	085921 M4
--	-----------