

Sauvamagneetti, sovitemitta, neodyymi, Ø: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085929 8
GTIN	2050001737588
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päälystetty sauvamagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriitinappimagneettiin verrattuna.
- Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
- Lämmönkestävyys 80 °C asti.
- Magneettisydän Neodyymiä.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

Tekninen kuvaus

Ø	8 mm
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Nimellispitovoima	25 N
Pintamateriaali	nikkeli
Takaosan enimmäislyhennysmitta	10 mm
Korkeus	20 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

