

## Nappimagneetti, sisäkierteellinen, neodyymi, Ø: 32mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085924 32
GTIN	2050001737786
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

**Malli:**

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidydin Neodyymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

**Käyttö:**

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

**Huomautus:**

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

### Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	350 N
Kierreholkki	kyllä
Pintamateriaali	sinkitty
Paino	48 g
Ø	32 mm
Korkeus kierteineen	15,5 mm
Kierre	M5 mm
Lämmönkestävyys enintään	80 °C

Korkeus	7 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

---

## Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä 10 osaa Kierre M5	085921 M5
--	-----------