

**Rouhintajyrin HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	192890 10
GTIN	4045197108678
Tuoteluokka	12W

**Kuvaus****Malli:****Takareuna hiottu, tiheä rouhintaprofiili.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Edullinen vaihtoehto.

**Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	5
Terän Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Syöttö f <sub>z</sub> uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,024 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,3 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Kokonaispituus L	72 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	22 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS PM
Standardi	DIN 844
Jyrsintäprofiili	HR
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	138 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	83 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	64 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	64 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	37 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	23 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	18 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	110 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		