

## Sauvamagneetti, sovitemitta, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085928 6
GTIN	2050000964855
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

#### Malli:

- Päälystetty sauvamagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriitinappimagneettiin verrattuna.
- Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
- Lämmönkestävyys 200 °C asti.
- Magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo<sub>5</sub>).

#### Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

### Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	8 N
Korkeus	20 mm
Ø	6 mm
Lämmönkestävyys enintään	200 °C
Takaosan enimmäislyhennysmitta	10 mm
Pintamateriaali	nikkeli
Magneettisydämen materiaali	SmCo <sub>5</sub>
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

