



Säädettävä magneetikulma, ferriitti, Tyyppi: 952



Tilaustiedot

Tilausnumero	085950 952
GTIN	2050000965449
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Kiinnitysleuat **säädettävissä 25° – 280°**. Pääkulmat 90°, 60°, 45° ja 30° on merkitty nopeaa tarkistusta varten.

Käyttö:

Nopeaan ja tarkkaan rautalevyjen ja -putkien kiinnittämiseen hitsauksessa ja asennuksessa.

Tekninen kuvaus

Paino	0,49 kg
Pituus	195 mm
Nimellispitovoima	200 N
Kulman säätöalue	25 - 280 astetta
Leveys	11 mm
tyyppi	952
Korkeus	200 mm
Magneettisydämen materiaali	ferriitti
Tuotetyyppi	Monikulmamagneetti