

Sauvamagneetti, sovitemitta, neodyymi, Ø: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085929 10
GTIN	2050001737595
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Päällystetty sauvamagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriitinappimagneettiin verrattuna.**
- **Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.**
- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Magneettisydän Neodyymiä.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	45 N
Pintamateriaali	nikkeli
Korkeus	20 mm
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Takaosan enimmäislyhennysmitta	8 mm
Ø	10 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

