


Garant**Otsajyrsin N, pinnoittamaton, Ø×leveys js16: 90X35mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	181000 90X35
GTIN	4045197096326
Tuoteluokka	11U

Kuvaus**Malli:**

Jyrsin leikkaa kehällä ja otsapuolella.

Käyttö:

Tyyppi N = normaalihammastus, 30° lastu-ura.

Huomautus:

Koot 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 voidaan kiinnittää vain pitkittäisuralla.

f_z arvolle $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D_c	90 mm
Hammasluku Z	10
Reiän Ø H_7	27 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
varren malli	reiällä
Kokonaiskorkeus	35 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 841
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
Lieriöotsajyrsimen kiinnitys	Sovitusralla
Nousukulma	30 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Sisäjähdytys	ei
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Lieriöjyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	M
CuZn	soveltuu	45 m/min	N
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		