


Garant**Otsajyrsin H, pinnoittamaton, Ø×leveys js16: 30X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	181100 30X30
GTIN	4045197096340
Tuoteluokka	11U

Kuvaus**Malli:**

Jyrsin leikkaa kehällä ja otsapuolella.

Käyttö:

Tyyppi H = hieno hammastus, 20° lastu-ura.

Huomautus:

Koot 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 voidaan kiinnittää vain pitkittäisuralla.

f_z arvolle $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	10
Terän Ø D _c	30 mm
Reiän Ø H7	13 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,07 mm
varren malli	reiällä
Kokonaiskorkeus	30 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 841
tyyppi	H
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
Lieriöotsajyrsimen kiinnitys	Sovitusuralla
Nousukulma	20 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Sisäjähdytys	ei
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Lieriöjyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	22 m/min	P
GG(G)	soveltuu	20 m/min	K
CuZn	soveltuu	45 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		