

Garant**Otsajyrsin N, pinnoittamaton, Ø×leveys js16: 40X32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	181500 40X32
GTIN	4045197096463
Tuoteluokka	11U

Kuvaus**Malli:**

Jyrsin leikkaa kehällä ja otsapuolella.

Käyttö:

Tyyppi N = normaalihammastus, 30° lastu-ura.

Huomautus:

f_z arvolle $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Tekninen kuvaus

Reiän Ø H7	16 mm
HammaslukuZ	6
Terän Ø D _c	40 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,07 mm
varren malli	reiällä
Kokonaiskorkeus	32 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 1880 T1
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
Lieriöotsajyrsimen kiinnitys	Sovitusuralla
Nousukulma	30 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Sisäjähdytys	ei
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Lieriöjyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	M
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		