


**Garant****Rouhintajyrsin, pinnoittamaton, Ø k12 DC: 35mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	192970 35
GTIN	4045197109101
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:****Takareunasta hiottu rouhintaprofiili.**

Otsapuolen keskiosa vapaa. Leveät hammasvälit ovat useaan kertaan hiottavissa profiilia muuttamatta.

**Etu:**

Esijyrsintään (rouhintaan) pientä syvyyttä käyttäen (pääasiassa otsapuolella).

**Lyhyen ulkoneman ansiosta erittäin tukeva.****Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,055 mm
Hammasluku Z	6
Terän Ø $D_c$	35 mm
varren Ø $D_s$	20 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Terän pituus $L_c$	30 mm
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Nousukulma	30 astetta

Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Jyrsintäprofiili	NR
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	23 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	12 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		