

**Garant****Otsajyrsin N, pinnoittamaton, Ø×leveys js16: 100X50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	181500 100X50
GTIN	4045197096500
Tuoteluokka	11U

**Kuvaus****Malli:**

Jyrsin leikkaa kehällä ja otsapuolella.

**Käyttö:**

**Tyyppi N** = normaalihammastus, 30° lastu-ura.

**Huomautus:**

$f_z$  arvolle  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

**Tekninen kuvaus**

Reiän Ø H7	32 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	100 mm
HammaslukuZ	12
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
varren malli	reiällä
Kokonaiskorkeus	50 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 1880 T1
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
Lieriöotsajyrsimen kiinnitys	Sovitusuralla
Nousukulma	30 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Sisäjähdytys	ei
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Lieriöjyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	18 m/min	M
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		