


**Garant****Otsajyrsin H, pinnoittamaton, Ø×leveys js16: 50X50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	181100 50X50
GTIN	4045197096395
Tuoteluokka	11U

**Kuvaus****Malli:**

Jyrsin leikkaa kehällä ja otsapuolella.

**Käyttö:**

**Tyyppi H** = hieno hammastus, 20° lastu-ura.

**Huomautus:**

Koot 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 voidaan kiinnittää vain pitkittäisuralla.

$f_z$  arvolle  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

**Tekninen kuvaus**

Reiän Ø H7	22 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	50 mm
HammaslukuZ	12
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
varren malli	reiällä
Kokonaiskorkeus	50 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 841
tyyppi	H
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
Lieriöotsajyrsimen kiinnitys	Sovitusuralla
Nousukulma	20 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Sisäjähdytys	ei
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Lieriöjyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	22 m/min	P
GG(G)	soveltuu	20 m/min	K
CuZn	soveltuu	45 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		