

Garant**Joustava kiristin, kiinteä, Tyyppi: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360060 2
GTIN	4045197816122
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- **Teräksinen pohjakappale, integroitu kokoteräskartio.**
- **Mekaaninen kiristysmekanismi.**
- **Kiristämällä sivulla oleva kiristysruuvi tiukalle kappale kiinnittyy vastaavaan kiristyspulttiin 2 kiristyskiilan avulla aksiaalisesti ja tiukasti.**
- **Voidaan kiinnittää kiinnityssalvoilla, T-urakappaleilla tai nollapistekiinnitysjärjestelmällä käyttämällä kiristyspulttia nro 360066.**
- **Nollapistekiristysjärjestelmän reikä on jo valmiina.**

GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Käyttö:

Helppo ja tarkka asemointi konepöytään. Kokonaisten rakenneosien kiristäminen esimerkiksi muotinvalmistuksessa.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultti nro 360025 koolle 120, momenttiavain nro 656050 koko 60, korkeuselementti nro 360068.

Tekninen kuvaus

Pituus L	144 mm
Vääntömomentti	10 Nm
Leveys B	99 mm
Ulko-Ø D	80 mm
Korkeus H	125 mm
tyyppi	2
Sarja	ZeroClamp
Tuotetyyppi	Kiinnityselementti

Tarvikkeet

Korkeusosa Tyyppi 1	360068 1
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 16M8	360025 16M8
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M16	360025 18M16
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M12	360025 18M12
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 25M10	360025 25M10
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 16M10	360025 16M10
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 12M10	360025 12M10
Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kiristysmomentti 60 Nm	656050 60