

Garant**Korkeusosa, Tyyppi: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360068 1
GTIN	4045197816146
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Eriyksen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Käyttö:

Joustavan kiristimen pidentämiseen. Jopa 5 korkeuselementtiä sovitettavissa päällekkäin.

Sopii:

Joustava kiristin nro 360060 ja 360064.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiertymislukituksen ja kiristuspultin nro 360131 18M12/120.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultti nro 360025 koolle 120, momenttiavain nro 656050 koko 60.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	80 mm
Korkeus H	50 mm
Vääntömomentti	10 mm
tyyppi	1
Sarja	ZeroClamp
Tuotetyyppi	Korkeusosa