

Garant**Monikiinnityskisko 120, Viivaimen pituus: 800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360110 800
GTIN	4045197815934
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- Kaikki työpinnat tarkkuushiottu, paritarkkuus 0,03 mm.
- Pohjakiskot ja leuat on pintakarkaistu.
- Kompakti modulaarinen rakenne, suuri kiristysvoima jopa 40 kN, suurin kiristysmomentti 50 Nm.
- Kaavio kiinnitysrei'istä sarjavalmistesta GARANT ZeroClamp -nollapistekiinnitysjärjestelmää varten (pistomitta 200 mm), tai käyttämällä kiinnitys- tai reikälevyjä tai kiinnitysrautoja.
- Viivain peruskiskopinnalla mahdollistaa nopeasti toistettavan puristusleukojen asettelun kiinnityskiskojen hammastukseen.
- Eri tikkumitat ovat mahdollisia ristikiinnikkeiden ansiosta.
- Perinteinen ja Grip-kiinnitys.
- Kiinnitysaluetta voidaan pidentää yksilöllisesti.
- Helppo kiinnitys vääntömomenttiavaimella.

Käyttö:

- 5 sivun työstöön moniakselisissa työstökeskuksissa.
- Taloudellinen ratkaisu käytettäväksi GARANT ZeroClamp -nollapistekiristysjärjestelmässä, lavoitus- tai automaatiojärjestelmissä tai suoraan konepöydässä tai kiinnitystorneissa.

Erikoistarvike:

Kiinnitysleukamuunnelmat, magneettilista, työkalutuet katso nro 360112 – 360129.
Momenttiavain nro 656050 koko 60, kiinnityspultti nro 360025 koko 18M16, kiinnitysrauta nro 360127.

Tekninen kuvaus

Leveys B	120 mm
Korkeus H	60 mm
Viivaimen pituus	800 mm
Pituus L	800 mm
Tuotetyyppi	Kiinnityskisko

Tarvikkeet

Tartuntaholkki Tyyppi GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Perusleuka Tyyppi F	360119 F
Perusleuka Tyyppi P	360119 P
Alasvetoleuka Leukojen leveys 120 mm	360114 120
Kiinnityssalpasarja 6 osaa	360127
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M16	360025 18M16
Päällileuka alumiinia Leukojen leveys 120 mm	360122 120
Yhdensuuntainen kiinnitysleuka Leukojen leveys 120 mm	360115 120
Kovametallipäällysteinen suojaleuka Leukojen leveys 120 mm	360124 120
Tartuntaholkki Tyyppi GLATT-HM	360118 GLATT-HM
päällileuka Materiaali STAHL	360162 STAHL
Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kirstysmomentti 60 Nm	656050 60
Kiinteä leuka Leukojen leveys 120 mm	360116 120