


Garant**Otsajyrin W, pinnoittamaton, Ø×leveys js16: 50X36mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	181700 50X36
GTIN	4045197096586
Tuoteluokka	11U

Kuvaus**Malli:**

Jyrin leikkaa kehällä ja otsapuolella.

Käyttö:

Tyyppi W = karkea hammastus, 40° lastu-ura.

Huomautus:

f_z arvolle $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D_c	50 mm
Reiän Ø $H7$	22 mm
Hammasluku Z	3
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,07 mm
varren malli	reiällä
Kokonaiskorkeus	36 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 1880 T1
tyyppi	W
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
Lieriöotsajyrsimen kiinnitys	Sovitusuralla
Nousukulma	40 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Sisäjähdytys	ei
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Lieriöjyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	150 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		