


Garant**Otsajyrsin H, pinnoittamaton, Ø×leveys js16: 60X60mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 181100 60X60 |
| GTIN | 4045197096418 |
| Tuoteluokka | 11U |

Kuvaus**Malli:**

Jyrsin leikkaa kehällä ja otsapuolella.

Käyttö:

Tyyppi H = hieno hammastus, 20° lastu-ura.

Huomautus:

Koot 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 voidaan kiinnittää vain pitkittäisuralla.

f_z arvolle $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|----------------|
| Terän Ø D_c | 60 mm |
| Reiän Ø $H7$ | 27 mm |
| Hammasluku Z | 12 |
| Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,07 mm |
| varren malli | reiällä |
| Kokonaiskorkeus | 60 mm |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Lastuava aine | HSS Co 5 |
| Standardi | DIN 841 |
| tyyppi | H |
| Toleranssi, nimellis-Ø | js16 |
| Lieriöotsajyrsimen kiinnitys | Sovitusuralla |
| Nousukulma | 20 astetta |
| syöttösuunta | vaakasuora ja vino |
| Sisäjähdytys | ei |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Lieriöjyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 28 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 25 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 22 m/min | P |
| GG(G) | soveltuu | 20 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 45 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |