

Garant**Rouhintaotsajyrsin NR, pinnoittamaton, Ø×leveys js16: 80X45mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	182200 80X45
GTIN	4045197096760
Tuoteluokka	11U

Kuvaus**Malli:**

Takareunasta hiottu profiili. Leveät hammasvälit ovat useaan kertaan hiottavissa profiilia muuttamatta.

Huomautus:

f_z arvolle $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D_c	80 mm
Reiän Ø $H7$	27 mm
Hammasluku Z	8
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
varren malli	reiällä
Kokonaiskorkeus	45 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5

Standardi	DIN 1880 T1
Jyrsintäprofiili	NR
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
Lieriöotsajyrsimen kiinnitys	Sovitusralla
Nousukulma	27 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Sisäjähdytys	ei
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Lieriöjyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	M
CuZn	soveltuu	45 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		