

**Garant**
**Urajyrsin, pinnoittamaton, Ø DC × LC h11 × e8: 25,5X7mm**


## Tilaustiedot

Tilausnumero	194010 25,5X7
GTIN	4045197109323
Tuoteluokka	11W

## Kuvaus

### Malli:

Kehällä lastuava, ristihammastus.

Sivupinnoissa on päästö, joten ne eivät tartu työkappaleeseen.

Erikoiskäsittely pinta.

### Huomautus:

Jousikiilaurien jyrsintään standardin DIN 6888 mukaan tai pienten urien jyrsintään.

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Terän Ø $D_c$	25,5 mm
Jousikiiloille DIN 6888	7,0 × 10,0 mm
Hammasluku $Z$	10
varren Ø $D_s$	10 mm
Kokonaispituus $L$	63 mm
Terän pituus $l_c$	7 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 850 D/F

Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 1835 B
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Urajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	70 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	22 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	35 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		