


Garant
Otsajyrin W, pinnoittamaton, Ø×leveys js16: 63X40mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	181700 63X40
GTIN	4045197096593
Tuoteluokka	11U

Kuvaus
Malli:

Jyrin leikkaa kehällä ja otsapuolella.

Käyttö:

Tyyppi W = karkea hammastus, 40° lastu-ura.

Huomautus:

f_z arvolle $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Tekninen kuvaus

Reiän Ø H7	27 mm
HammaslukuZ	4
Terän Ø D _c	63 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,07 mm
varren malli	reiällä
Kokonaiskorkeus	40 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 1880 T1
tyyppi	W
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
Lieriöotsajyrsimen kiinnitys	Sovitusuralla
Nousukulma	40 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Sisäjähdytys	ei
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Lieriöjyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	150 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		