

Garant
T-ura-silitysrouhintajyrsein, pinnoittamaton, Ø DC × LC d11 × d11: 21X9mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	194050 21X9
GTIN	4045197109705
Tuoteluokka	11W

Kuvaus
Malli:

Kehällä ja otsa- sekä takapinnalla lastuava.
Ristihammastus ja lastunmurtourat.

Huomautus:

DIN 650 -standardin mukaisten T-urien jrsintään.

Tekninen kuvaus

T-urilleDIN 650	12 mm
Terän Ø D _c	21 mm
Syöttö f _z teräksessä < 750 N/mm ²	0,08 mm
HammaslukuZ	8
Kavennuksen Ø D ₁	10 mm
varren Ø D _s	12 mm
Kokonaispituus L	74 mm
Terän pituus l _c	9 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu

Toleranssi, nimellis-Ø	d11
Nousukulma	15 astetta
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 1835 B
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Urajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	70 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	22 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	35 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		