

Garant**Urajyrsin, pinnoittamaton, Ø DC × LC h11 × e8: 25,5X8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	194010 25,5X8
GTIN	4045197109330
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Kehällä lastuava, ristihammastus.

Sivupinnoissa on päästö, joten ne eivät tartu työkappaleeseen.

Erikoiskäsittely pinta.

Huomautus:

Jousikiilaurien jyrsintään standardin DIN 6888 mukaan tai pienten urien jyrsintään.

Tekninen kuvaus

Jousikiiloille DIN 6888	8,0×10,0 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,08 mm
Terän Ø D _c	25,5 mm
Hammasluku Z	10
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Terän pituus l _c	8 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 850 D/F

Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 1835 B
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Urajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	70 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	22 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	35 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		