

Garant**Kulmajyrsin, muoto C 45°, pinnoittamaton, Ø js16 DC: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	194040 25
GTIN	4045197109637
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Erikoiskäsitelty pinta.

Muoto C otsapuolella ja kehältä lastuava.

Huomautus:

Pienten ohjauspintojen jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	25 mm
Kavennuksen Ø D ₁	8 mm
Syöttö f _z teräksessä < 750 N/mm ²	0,08 mm
HammaslukuZ	10
varren Ø D _s	12 mm
Kokonaispituus L	67 mm
Terän pituus L _c	6,3 mm
Muoto	C
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 1833

Toleranssi, nimellis-Ø	js16
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 1835 B
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	70 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	22 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	35 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		