

**Garant****Kulmajyrsin, muoto C 45°, pinnoittamaton, Ø js16 DC: 28mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	194040 28
GTIN	4045197109644
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:**

Erikoiskäsitelty pinta.

Muoto C otsapuolella ja kehältä lastuava.

**Huomautus:**

Pienten ohjauspintojen jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

**Tekninen kuvaus**

Kavennuksen Ø D <sub>1</sub>	8,5 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	28 mm
Syöttö f <sub>z</sub> teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
HammaslukuZ	10
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	7,5 mm
Muoto	C
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 1833

Toleranssi, nimellis-Ø	js16
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 1835 B
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	70 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	22 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	35 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		