

Garant**T-ura-silitysrouhintajyrasin, pinnoittamaton, Ø DC × LC d11 × d11: 32X14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	194050 32X14
GTIN	4045197109736
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Kehällä ja otsa- sekä takapinnalla lastuava.
Ristihammastus ja lastunmurtourat.

Huomautus:

DIN 650 -standardin mukaisten T-urien jrsintään.

Tekninen kuvaus

T-urilleDIN 650	18 mm
Syöttö f_z teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Terän Ø D_c	32 mm
HammaslukuZ	8
Kavennuksen Ø D_1	15 mm
varren Ø D_s	16 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Terän pituus l_c	14 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu

Toleranssi, nimellis-Ø	d11
Nousukulma	15 astetta
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 1835 B
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Urajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	70 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	22 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	35 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		