

**Garant****Urajyrsin, pinnoittamaton, Ø DC × LC h11 × e8: 45,5X10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	194010 45,5X10
GTIN	4045197109453
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:**

Kehällä lastuava, ristihammastus.

Sivupinnoissa on päästö, joten ne eivät tartu työkappaleeseen.

Erikoiskäsittely pinta.

**Huomautus:**

Jousikiilaurien jyrsintään standardin DIN 6888 mukaan tai pienten urien jyrsintään.

**Tekninen kuvaus**

Jousikiiloille DIN 6888	10,0×16,0 mm
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	45,5 mm
Hammasluku Z	12
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	71 mm
Terän pituus l <sub>c</sub>	10 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 850 D/F

Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 1835 B
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Urajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	70 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	22 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	35 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		