

Garant
T-ura-silitysrouhintajyrsein, pinnoittamaton, Ø DC × LC d11 × d11: 40X18mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 194050 40X18 |
| GTIN | 4045197109750 |
| Tuoteluokka | 11W |

Kuvaus
Malli:

Kehällä ja otsa- sekä takapinnalla lastuava.
Ristihammastus ja lastunmurtourat.

Huomautus:

DIN 650 -standardin mukaisten T-urien jrsintään.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|------------------|
| T-urilleDIN 650 | 22 mm |
| Terän Ø D _c | 40 mm |
| Syöttö f _z teräksessä < 750 N/mm ² | 0,09 mm |
| HammaslukuZ | 8 |
| Kavennuksen Ø D ₁ | 19 mm |
| varren Ø D _s | 25 mm |
| Kokonaispituus L | 108 mm |
| Terän pituus l _c | 18 mm |
| vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff} | 4 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS Co 5 |
| Jyrsintäprofiili | ristihammastettu |

| | |
|------------------------|------------|
| Toleranssi, nimellis-Ø | d11 |
| Nousukulma | 15 astetta |
| syöttösuunta | vaaka |
| Varsi | DIN 1835 B |
| Sisäjähdytys | ei |
| Varren toleranssi | h6 |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Urajyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | 250 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 70 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 35 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 28 m/min | P |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 22 m/min | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 35 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |