

Garant
T-ura-silitysrouhintajyrasin, pinnoittamaton, Ø DC × LC d11 × d11: 12,5X6mm


Tilaustiedot

Tilausnumero	194050 12,5X6
GTIN	4045197109675
Tuoteluokka	11W

Kuvaus

Malli:

Kehällä ja otsa- sekä takapinnalla lastuava.
Ristihammastus ja lastunmurtourat.

Huomautus:

DIN 650 -standardin mukaisten T-urien jrsintään.

Tekninen kuvaus

T-urilleDIN 650	6 mm
Terän Ø D _c	12,5 mm
Syöttö f _z teräksessä < 750 N/mm ²	0,06 mm
HammaslukuZ	6
Kavennuksen Ø D ₁	5 mm
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Terän pituus l _c	6 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu

Toleranssi, nimellis-Ø	d11
Nousukulma	15 astetta
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 1835 B
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Urajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	70 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	22 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	35 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		