


Garant**Alumiinikulmajyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/4****Tilastiedot**

Tilausnumero	211759 63/4
GTIN	4062406681807
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suuritehoinen jyrsintäjärjestelmä suuriin lastuamisnopeuksiin. Erittäin tarkka kääntöterän kiinnitys. Äärimmäinen jäykkyys optimoidun keskipakosuojan ansiosta.

Huom:

Ennen kääntöterän nro 211777 ALU (r = 6,0 mm) käyttöä kääntöteräistukoiden kannattimet on muutettava.

Huomautus:

Suositteltu vääntömomentti kiinnitysruuvien nro 219878 4 ja 219878 5 kiinnittämiseen on **3,2 Nm**.

Työkalun vaihto: PowerCard

Kokonaispituus L_{ges} : 40 mm

KiinnitysreiänØ: 22 mm

Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min} : 116 mm

Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max} : 124 mm

Pyöröporausjyrsintä a_p : 8 mm

Porrastuskulma α_{max} : 1,7 astetta

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Terän $\varnothing D_c$	63 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,7 astetta
Sopiva kääntöterä	ZDHT 1505
Kiinnitysreiän \varnothing	22 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	50,56 mm
Terien lkm Z	4
Pyöröporausjyrsintä a_p	8 mm
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 5 (15IP)
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	116 mm
$\varnothing D_3$	53 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin