

**Garant****Alumiinikulmajyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211759 80/5
GTIN	4062406681845
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Suuritehoinen jyrsintäjärjestelmä suuriin lastuamisnopeuksiin. Erittäin tarkka kääntöterän kiinnitys. Äärimmäinen jäykkyys optimoidun keskipakosuojan ansiosta.

**Huom:**

Ennen kääntöterän nro 211777 ALU (r = 6,0 mm) käyttöä kääntöteräistukoiden kannattimet on muutettava.

**Huomautus:**

**Suositteltu vääntömomentti** kiinnitysruuvien nro 219878 4 ja 219878 5 kiinnittämiseen on **3,2 Nm**.

Työkalun vaihto: PowerCard

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 50 mm

KiinnitysreiänØ: 27 mm

Pyöröporausjyrsintä Ø  $D_{min}$ : 150 mm

Pyöröporausjyrsintä Ø  $D_{max}$ : 158 mm

Pyöröporausjyrsintä  $a_p$ : 7,6 mm

Porrastuskulma  $\alpha_{max}$ : 1,27 astetta

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	5
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 5 (15IP)
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	150 mm
Terän $\varnothing D_c$	80 mm
Sopiva kääntöterä	ZDHT 1505
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	7,6 mm
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	50 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	1,27 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	67,56 mm
Kiinnitysreiän $\varnothing$	27 mm
$\varnothing D_3$	70 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin