


Garant**Alumiinikulmajyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211757 25/2
GTIN	4062406681852
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suuritehoinen jyrsintäjärjestelmä suuriin lastuamisnopeuksiin. Erittäin tarkka kääntöterän kiinnitys. Äärimmäinen jäykkyys optimoidun keskipakosuojan ansiosta.

Huom:

Ennen kääntöterän nro 211776 ALU (r = 5,0 mm) ja 211777 ALU (r = 6,0 mm) käyttöä kannattimen kääntöteräistukat on muokattava sopiviksi.

Huomautus:

Suositteluu väntömomentti kiinnitysruuvien nro 219878 4 ja 219878 5 kiinnittämiseen on **3,2 Nm**.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre M	M12
Pyöröporausjyrsintä a_p	7,6 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Sopiva kääntöterä	ZDHT 1505
Kääntöterä-ruuvisarja	219878 4 (15IP)
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm

Terien lkm Z	2
Porrastuskulma α_{\max}	6,81 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	12,56 mm
Kokonaispituus L_{ges}	35 mm
Terän $\varnothing D_c$	25 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin