

**Garant**
**Alumiinikulmajyrsin, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 25/2**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	211755 25/2
GTIN	4062406681883
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

Suuritehoinen jyrsintäjärjestelmä suuriin lastuamisnopeuksiin. Erittäin tarkka kääntöterän kiinnitys. Äärimmäinen jäykkyys optimoidun keskipakosuojan ansiosta.

**Huom:**

Ennen kääntöterän nro 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm) käyttöä kääntöteräistukoiden kannattimet on muutettava.

**Huomautus:**

**Suositteltu vääntömomentti** kiinnitysruuvien nro 219878 4 ja 219878 5 kiinnittämiseen on **3,2 Nm**.

Työkalun vaihto: PowerCard

Terän Ø  $D_c$ : 25 mm

Terien lkm Z: 2

Ulkoneman pituus  $L_1$ : 32 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 88 mm

Varren Ø  $D_s$  h6: 25 mm

Pyöröporausjyrsintä Ø  $D_{min}$ : 40 mm

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	219878 4 (15IP)
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$	40 mm
Sopiva kääntöterä	ZDHT 1505
Varren Ø $D_s$ h6	25 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Terän $\varnothing D_c$	25 mm
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	88 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	7,6 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	6,81 astetta
Ulkoneman pituus $L_1$	32 mm
Porrastuspituus $L$ kun $\alpha_{\max}$	12,56 mm
Terien lkm $Z$	2
$\varnothing D_3$	15 mm
varren malli	Lieriövarsi.
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin