


**Garant****ZDHT 150504FR-F10, HU7705, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211762 ALU
GTIN	4062406681913
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

Ympäriltä hiotut kääntöterät sopivat tarkasti pitimeen. Tehokas uusimman leikkausmateriaalisukupolven hienoräe. Optimoitu leikkuureunojen valmistelu käyttöön helposti lastuttavissa materiaaleissa.

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,1 - 0,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö $f_z$ / hammas	0,1 - 0,25 mm
ISO-koodi-kääntöterä	ZDHT 150504FR-F10
Laji	HU7705
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu	2000 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	900 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		