

Garant**Alumiinikulmajyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211757 32/3
GTIN	4062406681876
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Suuritehoinen jyrsintäjärjestelmä suuriin lastuamisnopeuksiin. Erittäin tarkka kääntöterän kiinnitys. Äärimmäinen jäykkyys optimoidun keskipakosuojan ansiosta.

Huom:

Ennen kääntöterän nro 211776 ALU (r = 5,0 mm) ja 211777 ALU (r = 6,0 mm) käyttöä kannattimen kääntöteräistukat on muokattava sopiviksi.

Huomautus:

Suositteluu väntömomentti kiinnitysruuvien nro 219878 4 ja 219878 5 kiinnittämiseen on **3,2 Nm**.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219878 4 (15IP)
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	54 mm
Kokonaispituus L _{ges}	35 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	62 mm
Terän Ø D _c	32 mm
Kiinnityskierre M	M16
Porrastuskulma α _{max}	4,39 astetta
Sopiva kääntöterä	ZDHT 1505

Ø D ₂	29 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	19,56 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä a _p	8 mm
Ø D ₃	22 mm
varren malli	Kierteellinen
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin