


Garant
ZDHT 150540FR-F10, HU7705, Tyyppi: ALU

Tilaustiedot

Tilausnumero	211774 ALU
GTIN	4062406681951
Tuoteluokka	21A

Kuvaus
Malli:

Ympäriltä hiotut kääntöterät sopivat tarkasti pitimeen. Tehokas uusimman leikkausmateriaalisukupolven hienoraie. Optimoitu leikkuureunojen valmistelu käyttöön helposti lastuttavissa materiaaleissa.

Nirkon säde: 4 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,1 - 0,25 mm

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$: 13,5 mm

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	13,5 mm
Nirkon säde	4 mm
Syöttö f_z / hammas	0,1 - 0,25 mm
ISO-koodi-kääntöterä	ZDHT 150540FR-F10
Laji	HU7705
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	2000 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	900 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		