


Garant**ZDHT 150560FR-F10, HU7705, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211777 ALU
GTIN	4062406681968
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Ympäriltä hiotut kääntöterät sopivat tarkasti pitimeen. Tehokas uusimman leikkausmateriaalisukupolven hienoräe. Optimoitu leikkuureunojen valmistelu käyttöön helposti lastuttavissa materiaaleissa.

Huomautus:

Ennen tämän kääntöterän, $r = 6,0$ mm, käyttöä kannatin on muutettava.

Nirkon säde: 6 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,1 - 0,25 mm

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	6 mm
Syöttö f_z / hammas	0,1 - 0,25 mm
ISO-koodi-kääntöterä	ZDHT 150560FR-F10
Laji	HU7705
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	2000 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	900 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		