

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø /
teränkoko: 10/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260932 10/11
GTIN	4062406677244
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sarja	GARANT Master
ISO-koodi pidin	A10K STFCR/L11
Kokonaispituus L	125 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Keskisiirto L ₃	6,2 mm
varren Ø D _s	10 mm
Pään pituus L ₁	22 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN