

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	260932 16/11
GTIN	4062406677268
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	31 mm
Keskisiirto L ₃	9,2 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D _s	16 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Kokonaispituus L	180 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	18 mm
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	A16Q STFCR/L11
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Sarja	GARANT Master
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN