

**Garant****GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 12/11mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	260932 12/11
GTIN	4062406677251
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	24,3 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kokonaispituus L	140 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Sarja	GARANT Master
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11 mm
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	A12L STFCCR/L11
Keskisiirto L <sub>3</sub>	7,2 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjäähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin