

Garant**GARANT Master Turn -sisäSORVAUSPIDIN, teräs, kierteitetty, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260932 20/11
GTIN	4062406677275
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sarja	GARANT Master
ISO-koodi pidin	A20R STFCR/L11
Terän koko	11 mm
Keskisiirto L ₃	11,1 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Pään pituus L ₁	36 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
varren Ø D _s	20 mm
Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	22 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjäähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin