

**Garant****GARANT Diabolo TKM-torusjyrsin HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 12/1,0mm****Tilautiedot**

Tilausnumero	206422 12/1,0
GTIN	4045197599339
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:****GARANT Diabolo:**

Erikoisprofiili, uusi pinnoite ja kovametalli erityisesti kovien materiaalien työstämiseen.

Toleranssi: Lastuamissäde **R<sub>1</sub> = ±0,005 mm.**

Toleranssi: Lastuamissäde **RS<sub>1</sub> = ±0,005 mm.**

**Käyttö:**

**Kehäjärsintään viimeistelyjärsintänä** (otsaleikkuu vain pienillä lastuamissyvyyksillä).

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	12 mm
HammaslukuZ	6
Terän säde R <sub>1</sub>	1 mm
Syöttö f <sub>z</sub> särmäykseen teräksessä < 65 HRC	0,023 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	28 mm
Kokonaispituus L	83 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Nousukulma	45 astetta
Sarja	Diabolo
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	H
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	0,05×D kopiojyrsinnässä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	0,05×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Varren toleranssi	h6
Värirengas	pun.
Tuotetyyppi	Torusjyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 50 HRC	soveltuu	170 m/min	H
Teräs < 55 HRC	soveltuu	170 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	145 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	100 m/min	H
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------

