



Videoendoskooppi ilman anturia, Tyyppi: F1100



Tilaustiedot

Tilausnumero	492923 F1100
GTIN	4062406684471
Tuoteluokka	42L

Kuvaus

Malli:

HOLEX-videoendoskooppi, jossa suuri ja tarkka LCD-näyttö sekä monipuoliset toiminnot. Aurinkosuojain antaa lisäsuojaa auringonsäteitä vastaan. Laitetta voidaan pidellä turvallisesti kahdella kahvalla. Peruslaite sopii yhteen kaikkien HOLEX-endoskooppiantureiden nro 492932–492944 kanssa.

- **Peruslaite, 7 tuuman LCD-näyttö (kuvan koko 6 tuumaa).**
- **Zoom-toiminto; digitaalinen zoom, jolla 3 porrasta: 1,5x, 2x ja 5x.**
- **Kuva- ja videotallennus.**
- **USB- ja AV-lähtö. Integroidun USB- ja AV-lähdön kautta kuvia ja videoita voidaan siirtää tietokoneelle.**
- **Integroitu, uudelleenladattava litiumioniakku, käyttöaika 5 tuntia.**
- **180°:n kuvankääntö tai peilaus.**

Etu:

- **Intuitiivisesti käytettävä kosketusnäyttö, täyskuvanäyttö.**
- **Erittäin kestävä ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.**
- **Erittäin suuri 6 tuuman kuvakoko.**
- **Kuva-ala on jaettavissa sovittimella 0°- ja 90°-näkyvän rinnakkaisnäyttöä varten, kun käytetään Ø 6 mm:n anturia.**
- **Kommentointimahdollisuus äänitallennuksen kautta. Sisäänrakennetun mikrofonin avulla näyttöä voidaan videotoiminnassa kommentoida tarkastuksen aikana. Näin vaivalloinen muistiinpanojen laatiminen ja kokoaminen on tarpeetonta.**

- **Kuviin voidaan lisätä muistiinpanoja.**
- **Tallennettujen kuvien vertailu reaaliaikaisiin kuviin.**
- **Valitut säädöt näkyvät selkeästi suoraan näytöllä.**

Toiminto:

IP55: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Tukeva, vesi- ja pölytiivis kuljetuslaukku, SD-muistikortti, virtaliitin (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), USB-datakaapeli, AV-kaapeli, puhdistusainesarja. **Ilman anturia.**

Erikoistarvike:

Endoskoopianturit nro 492932–492944.

Tekninen kuvaus

Virtakytkin	kyllä
Tallennusmuoto	JPEG / AVI (30 fps)
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 55
Keskitetty syvyystarkkuus	16 – 60 mm
Näytön koko	7 tuuma
Näytön tarkkuus	640×480 px
Käyttölämpötila	0 - 40 °C
Näyttö	Kosketusnäyttö
Tuotetyyppi	Endoskooppi

Tarvikkeet

Litium-ioni-akku Tyyppi	492918
-------------------------	--------