

Garant

Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin HPC, TiAlN, Ø f8 DC / RS1: 10/1,0 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	206510 10/1,0
GTIN	4045197655646
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:

Erikoispinnoite takaa hyvän kestävyuden ja suuren lastuamistehon.

Ni-perusseosten jyrsintään.

HammaslukuZ: 6

Nousukulma: 50 astetta

Varsi: DIN 6535 HA, h6

Tasapainotusluokka varrella: G 2,5, kun HA

HammaslukuZ: 6

Terän pituus L_c : 25 mm

Terän säde R_1 : 1 mm

Kokonaispituus L: 72 mm

varren Ø D_s : 10 mm

Syöttö f_z kopiojyrsintään Inconel®issa: 0,034 mm

Tekninen kuvaus

Terän säde R_1	1 mm
Terän Ø D_c	10 mm
Syöttö f_z kopiojyrsintään Inconel®issa	0,034 mm
HammaslukuZ	6
varren Ø D_s	10 mm
Terän pituus L_c	25 mm
Kokonaispituus L	72 mm

Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Nousukulma	50 astetta
Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
Terien jako	epätasainen
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,2×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Varren toleranssi	h6
Värirenas	pinkki
Tuotetyyppi	Varsijyrin

Palvelut

Varren hiominen lieriömäiseksi Tyyppi FRST	209900 FRST
Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB