



## Umpinainen kuulosuojain Howard Leight™ Sync®, Tyyppi: SYNC



### Tilaustiedot

Tilausnumero	097791 SYNC
GTIN	7312550343210
Tuoteluokka	09A

### Kuvaus

#### Malli:

Passiivinen kuppikuulosuojain voidaan yhdistää Bluetooth®-yhteyden kautta matkapuhelimeen. Tuulisuojauksella varustettu mikrofoni mahdollistaa **puhumisen matkapuhelimella** ja toimii hyvin meluisissa työympäristöissä. Puheluihin voidaan vastata ja ne voidaan lopettaa helposti nappia painamalla. Sen lisäksi **Bluetooth®-liittymän kautta kaikki matkapuhelimen audiosisällöt** voidaan välittää kuppikuulosuojaimiin. Myös 3,5-mm-liitin mahdollistaa matkapuhelimen liittämisen. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää kiertonupilla ja värilliset LED-valot antavat palautetta erilaisista asetuksista. SNR = 30 dB (H = 30 dB, M = 27 dB, L = 23 dB). Yhdistää kuulosuojaimen, kuulokkeet ja mikrofonin.

#### Käyttö:

Viestintään meluisissa, vaativissa työympäristöissä.

#### Standardi:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

SNR-arvo (vaimennusarvo): 30 dB(A)

Käyttöaika: 50 h

Paino: 387 g

### Tekninen kuvaus

Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Käyttöaika	50 h
Paino	387 g
SNR-arvo (vaimennusarvo)	30 dB(A)
Paristotyyppi	Mignon, AA
Valmistajamerkintä	SYNC WIRELESS IMPACT
Sarja	Howard Leight™ Sync®
Standardi	EN 352-8
Standardi	EN 352-1
Standardi	EN 352-6
Tuotetyyppi	Umpinainen kuulosuojain