

Garant**Muovikotelo, Tyyppi: MS300****Tilaustiedot**

Tilausnumero	412472 MS300
GTIN	4062406698027
Tuoteluokka	41A

Kuvaus**Malli:**

Muotoiltu vaahtomuovipehmuste, jossa syvennykset työntömitalle, syvyydenmittaussillalle ja varaparistolle. Ulkomitat sovitettu GridLine-tuotteisiin. Etusivulla oleva, yhdellä kädellä käytettävä lukitus (paitsi nro 412474 koko MS150).

Sopii:

Nonius-, kello- ja digitaaliset työntömitat.

Sopii:

Mittausalue: 300 mm

Tekninen kuvaus

Ulkomitta pituus	425 mm
Ulkomitta leveys	175 mm
Ulkomitta korkeus	36 mm
Sisäleveys	152 mm
Sisäkorkeus	27 mm
Sisäpituus	417 mm
Leveys G	7
Pituus arvossa G	17

Tuotetyyppi

Box

Tarvikkeet

Järjestelmäkotelo Tyyppi 3-3

630313 3-3