

Garant**Rouhintaotsajyrsin HR, TiAlN, Ø×leveys js16: 80X45mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	182750 80X45
GTIN	4045197097286
Tuoteluokka	11U

Kuvaus**Malli:****Takareunasta hiottu tarkkuusrouhintaprofiili.****Optimaalinen leikkuumitoitus.****Huomautus:** f_z arvolle $a_e = 0,5 - 1 \times D$.**Tekninen kuvaus**

Reiän Ø H7	27 mm
Terän Ø D _c	80 mm
HammaslukuZ	10
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 1100 N/mm ²	0,07 mm
varren malli	reiällä
Kokonaiskorkeus	45 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS Co 5

Standardi	DIN 1880 T1
Jyrsintäprofiili	HR
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
Lieriöotsajyrsimen kiinnitys	Sovitusuralla
Nousukulma	27 astetta
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Sisäjähdytys	ei
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Lieriöjyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	42 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	38 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	33 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	S
CuZn	soveltuu	60 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		