




Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 254



Tilaustiedot

Tilausnumero	313745 254
GTIN	4062406699307
Tuoteluokka	32R

Kuvaus

Malli:

Päällileuat, pehmeät, pitkät, hammastus 1,5×60°.

Hienojyrsitty ura ja hammastus, **mustaamaton**.

Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhlm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Leveys B	40 mm
Reikäväli a	30 mm
kierteelle DIN 912	M12
Istukkatyypille	254 mm
Korkeus H	40 mm

Uraleveys D	16 mm
Reikäväli b	30 mm
Pituus L	125 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka