




## Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 250



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313405 250
GTIN	4062406699185
Tuoteluokka	32R

### Kuvaus

**Malli:**

Kiinnitysleuat, kärkihammastus 1/16 tuumaa × 90°.

**Hienojyrsitty** ura ja hammastus, **mustaamaton**.

**Raaka-aine:**

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

**Sopii:**

**Voimakäyttöiset istukat** valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

**Erikoistarvike:**

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

**Huomautus:**

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

### Tekninen kuvaus

Leveys B	45 mm
Reikäväli a	15 mm
Korkeus H	54 mm
Pituus L	95 mm
Istukkatyypille	250 mm

Sopii myös istukkatyypille	315 mm
kierteelle DIN 912	M16
Reikäväli b	25 mm
Uraleveys D	21 mm
Tuotetyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka